

マグフィット® IP Vシリーズ




インプラント適合品番

• リプレイスセレクトストレート/テーパードレギュラープラットフォーム Ø4.3







仕様

基本性能

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| キーパ(mm) |  |  |  |
| 磁石構造体 | 30 タイプ | 40 タイプ | 55 タイプ |
| フラット DXFL | VFD30 | VFD40 | VFD55 |
| 吸引力 | 750 gf | | |
| SX SXFL | VFX30 | VFX40 | VFX55 |
| 吸引力 | 550 gf | | |

オプション

| | | |
|---|-------|------------------------|
|  DXF2L | 特長 | 高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ) |
| | 吸引力 | 900 gf |
| | サイズ | Ø4.2mm |
| | キーパ高さ | 1.3 mm |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| キーパ(mm) |  |  |  |
| 磁石構造体 | 30 タイプ | 40 タイプ | 55 タイプ |
| ドーム DXD | VDD30 | VDD40 | VDD55 |
| 吸引力 | 600 gf | | |

医療機器承認番号 マグフィット IP : 22300BZX00080000

材質 • キーパスクリュー : AUM20

但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

リング部 : Ti

推奨締付けトルク • 25~30N・cm

工具 • キーパの締付けには専用工具または

1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

マグフィット® IP Fシリーズ




インプラント適合品番

• Frialit2 : D4.5・3.8mmタイプ:ステップシリンダー/ステップスクリュー







仕様

基本性能

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| キーパ(mm) |  |  |  |
| 磁石構造体 | 17 タイプ | 30 タイプ | 50 タイプ |
| フラット DXFL | FFD17S FFD17L | FFD30S FFD30L | FFD50S FFD50L |
| 吸引力 | 750 gf | | |
| SX SXFL | FFX17S FFX17L | FFX30S FFX30L | FFX50S FFX50L |
| 吸引力 | 550 gf | | |

オプション

| | | |
|--|-------|------------------------|
|  DXF2L | 特長 | 高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ) |
| | 吸引力 | 900 gf |
| | サイズ | Ø4.2mm |
| | キーパ高さ | 1.3 mm |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| キーパ(mm) |  |  |  |
| 磁石構造体 | 17 タイプ | 30 タイプ | 50 タイプ |
| ドーム DXD | FDD17S FDD17L | FDD30S FDD30L | FDD50S FDD50L |
| 吸引力 | 600 gf | | |

医療機器承認番号 マグフィット IP : 22300BZX00080000

材質 • キーパスクリュー : AUM20

但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

リング部 : Ti

推奨締付けトルク • 20~25N・cm

工具 • キーパの締付けには専用工具または

1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。